

SCHEDA TECNICA PRODOTTO HOT-FIX
MEZZAPERLA APH h.f.

Art: Mezzaperla APH h.f.

Composizione chimica: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) 90% ; vernice di polietilene 5% ; collante termo-reagente 5%

Cod.Dog. 3926.90.9700

Nomenclatura Dog.: lavori in plastica ed altri

Paese di Origine: Taiwan

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

135°-145°C, 20-25 secondi a capo rovescio, pressione media (2,5 – 3,0 bar).

Per proteggere la superficie delle mezzaperle consigliamo di porre una gomma schiumata morbida sulla piastra inferiore.

Non adatto a tessuti trattati o tinti con inchiostri sublimatici.

Se si effettua un lavaggio del tessuto precedente all'applicazione del termoadesivo, non utilizzare detergenti e ammorbidenti che contengano componenti siliconici.

Raccomandiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie, così da identificare i parametri più consoni al tipo di applicazione ed al supporto in uso.

ISTRUZIONI LAVAGGIO / STIRO



Si consiglia il lavaggio a capo rovescio a mano o in lavatrice, in acqua fredda (max 30°C), con detergente neutro.

Non utilizzare candeggina od altri agenti chimici.



Il prodotto non sopporta il lavaggio a secco.



Si sconsiglia l'asciugatura del prodotto a macchina.



Stiratura consigliata con temperatura massima di 110° .

Stirare a rovescio, oppure interporre un panno fra la piastra ed il capo d'abbigliamento.

Non utilizzare vapore diretto sull'applicazione.